T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 161663

Bestelldaten

Bestellnummer	375300 161663
GTIN	4020772080976
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:
T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.
Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).
Norm:
DIN 787
Lieferumfang:
Komplett, mit extra starker Unterlegscheibe Nr. 375340 und hoher Mutter Nr. 375385.
Hinweis:
· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	45 mm
Höhe k	9 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Steinbreite e	25 mm
schmale Steinbreite a	15,7 mm
Gewinde G	M16
Länge L	63 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube