

**Mitutoyo****Bügelmessschraube, Messbereich: 200-225mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Messtrommel-Ø	18 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindelsteigung	1/50 mm
Messbereich	200 - 225 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Kalibrierung	B2

Fehlergrenze	4 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 500 mm	022050 500
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 300 mm	022040 300