



## T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 161663



### Bestelldaten

Bestellnummer	375305 161663
GTIN	4020772080532
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Standard Ausführung**, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

#### Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

Höhe k	9 mm
schmale Steinbreite a	15,7 mm
Gewindelänge b	45 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Steinbreite e	25 mm
Gewinde G	M16
Länge L	63 mm
Typ	787

Produktart

Nutenschraube