

**Mitutoyo**
**Bügelmessschraube, Messbereich: 225-250mm**

**Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 420500 225-250 |
| GTIN          | 4946368215020  |
| Artikelklasse | 44A            |

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ablesung              | 0,01 mm            |
| Messtrommel-Ø         | 18 mm              |
| Spindel-Ø             | 6,35 mm            |
| Messbereich           | 225 - 250 mm       |
| Messtrommel-Teilung   | 1/50 mm            |
| Ausführung Messfläche | Hartmetallbestückt |
| Spindelsteigung       | 1/50 mm            |
| Kalibrierung          | B2                 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Fehlergrenze | 5 µm              |
| Norm         | DIN 863           |
| Messtechnik  | analog            |
| Verpackung   | stabile Box       |
| Produktart   | Bügelmessschraube |

## Dienstleistungen

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 500 mm | 022050 500 |
| Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 300 mm      | 022040 300 |