

**Garant****Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Artikelklasse	41B

**Beschreibung****Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

**Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.**

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Ø	19 mm
Kalibrierung	B1
Norm	DIN 863
Gefühlsratsche	ja

Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100