

3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige kurz, Einspannschaft-Ø: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	359075 20
GTIN	4045197383129
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.
Antast-Genauigkeit $\pm 0,01$ mm.

Funktion:

Bei **Kontakt von Tastkugel** und **metallischem Werkstück** bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

Verwendung:

- **Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.**
- **Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.**

Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.

Technische Beschreibung

Tastkugel-Ø	10 mm
Einspannschaft-Ø	20 mm

Gesamtlänge	118 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 A23
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taster

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp A23	081560 A23
---	------------