

Mitutoyo**Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Spindelsteigung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Ausführung Messfläche	hartmetallbestückt
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1

Fehlergrenze	2 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100