

Garant**Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Artikelklasse	41B

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Anzahl Einstellmaße	1
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	19 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863

Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------