

Kantentaster, Tastkopf-Ø: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	359000 6
GTIN	4045197350220
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine **Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm**.

Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.

Ausführung Werbetext:

Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.

Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

Verwendung Werbetext:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten. Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	48 mm
Einspannschaft-Ø	6 mm
Tastkopf-Ø	6 mm
Produktart	Taster

Zubehör

Ersatz-Feder für Kantentaster Ø×Gesamtlänge 4,6X40 mm	359010 4,6X40
Ersatz-Feder für Kantentaster Ø×Gesamtlänge 2,6X25 mm	359010 2,6X25