

## 3D-Kantentaster mit Leuchtanzeige lang, Einspannschaft-Ø: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	359078 20
GTIN	4260192270520
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Federnd gelagerte Tastkugel schützt das Gerät vor Beschädigung, falls zu stark angefahren wird.  
Funktionsteile gehärtet und geschliffen.  
Antast-Genauigkeit  $\pm 0,005$  mm.

#### Funktion:

Bei **Kontakt von Tastkugel** und **metallischem Werkstück** bringen Batterien die Lampe zum Leuchten = Erkennen des Bezugspunktes.

#### Verwendung:

- **Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.**
- **Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.**

Beim Antasten in Z-Achse muss die Bezugslänge im Voreinstellgerät ermittelt und berücksichtigt werden.

#### Lieferumfang:

Inklusive Sonderbatterie Nr. 081560 A23.  
Tastkugel-Ø: 10 mm  
Gesamtlänge: 167 mm

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	167 mm
Einspannschaft-Ø	20 mm
Tastkugel-Ø	10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 A23
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taster

---

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp A23	081560 A23
---	------------