



T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 2824250



Bestelldaten

Bestellnummer	375305 2824250
GTIN	4020772080679
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	27,7 mm
Gewindelänge b	150 mm
T-Nuten-Nennmaß	28 mm
Steinbreite e	44 mm
Höhe k	18 mm
Gewinde G	M24
Länge L	250 mm
Typ	787

Produktart

Nutenschraube