



T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 1212160



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 375310 1212160 |
| GTIN | 4020772087302 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Hochfeste Ausführung, Festigkeitsklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Steinbreite e | 18 mm |
| Höhe k | 7 mm |
| T-Nuten-Nennmaß | 12 mm |
| Gewindelänge b | 100 mm |
| schmale Steinbreite a | 11,7 mm |
| Gewinde G | M12 |
| Länge L | 160 mm |
| Typ | 787 |
| Produktart | Nutenschraube |

