

**Mitutoyo**
**Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

**Technische Beschreibung**

Messtrommel-Ø	18 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindelsteigung	1/50 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Kalibrierung	B2

Fehlergrenze	2 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

## Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
-------------------------------	-----------