

Mitutoyo**Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,4 kg
Messtrommel-Ø	18 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Spindel-Ø	6,35 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Fehlergrenze	2 µm

Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------