

Garant**Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Artikelklasse	41B

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	19 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Anzahl Einstellmaße	1
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863

Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------