

## Kantentaster, Tastkopf-Ø: 10/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine **Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm**.

Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen. Mit abgesetztem Tastkopf 10 und 4 mm Ø.

#### Ausführung Werbetext:

**Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm.**

#### Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.

Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

#### Verwendung Werbetext:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten. Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

### Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø	10 mm
Tastkopf-Ø	10 mm
Gesamtlänge	90 mm
Produktart	Taster

---

## Zubehör

Ersatz-Feder für Kantentaster Ø×Gesamtlänge 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Ersatz-Feder für Kantentaster Ø×Gesamtlänge 4,6X40 mm	359010 4,6X40