

Mitutoyo**Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	75 - 100 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Messtrommel-Ø	18 mm
Spindelsteigung	1/50 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2

Fehlergrenze	3 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75
-------------------------------	-----------