



T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.) einzeln, Typ: 222080



Bestelldaten

Bestellnummer	375305 222080
GTIN	4020772080617
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Standard Ausführung, Festigkeitsklasse = 10.9 (für M6 – M12) und Festigkeitsklasse = 8.8 (für M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	22 mm
schmale Steinbreite a	21,7 mm
Steinbreite e	35 mm
Höhe k	14 mm
Gewindelänge b	55 mm
Gewinde G	M20
Länge L	80 mm
Typ	787

Produktart

Nutenschraube