

Mitutoyo
Bügelmessschraube, Messbereich: 100-125mm

Bestelldaten

Bestellnummer	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:
Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindelsteigung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	100 - 125 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Kalibrierung	B2

Fehlergrenze	3 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 100 mm	421100 100
--------------------------------	------------