



## T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 1010100



### Bestelldaten

Bestellnummer	375310 1010100
GTIN	4020772083922
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Hochfeste Ausführung**, Festigkeitsklasse = 12.9.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

#### Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

Höhe k	6 mm
Gewindelänge b	60 mm
T-Nuten-Nennmaß	10 mm
schmale Steinbreite a	9,7 mm
Steinbreite e	15 mm
Gewinde G	M10
Länge L	100 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

