

Mahr**Bügelmessschraube, Messbereich: 150-175mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Ø	17,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	150 - 175 mm
Kalibrierung	B2
Fehlergrenze	7 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200