



T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 1212100



Bestelldaten

Bestellnummer	375310 1212100
GTIN	4020772086251
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Hochfeste Ausführung, Festigkeitsklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	12 mm
schmale Steinbreite a	11,7 mm
Höhe k	7 mm
Gewindelänge b	65 mm
Steinbreite e	18 mm
Gewinde G	M12
Länge L	100 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

