

**T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 1616250****Bestelldaten**

Bestellnummer	375310 1616250
GTIN	4020772086299
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Hochfeste Ausführung**, Festigkeitsklasse = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**Lieferumfang:**

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

**Sonderzubehör:**

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

**Hinweis:**

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

**Technische Beschreibung**

Gewindelänge b	150 mm
schmale Steinbreite a	15,7 mm
Steinbreite e	25 mm
T-Nuten-Nennmaß	16 mm
Höhe k	9 mm
Gewinde G	M16
Länge L	250 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

