

**Prismen-Paar, Länge×Breite: 100X40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	446420 100X40
GTIN	4045197234377
Artikelklasse	42D

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus dichtem, porenfreiem Spezialguss. Paarweise bearbeitet, Prismenwinkel 90°.

Prismen und Standfläche gefräst. **Parallelitätstoleranz 0,064 mm.**

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

für Wellen-Ø: 6 - 40 mm

Höhe: 30 mm

Gewicht pro Stück: 0,6 kg

**Technische Beschreibung**

Gewicht pro Stück	0,6 kg
für Wellen-Ø	6 - 40 mm
Länge	100 mm
Breite	40 mm
Höhe	30 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Prisma

