



Anreiß-Messschieber, Anreißlänge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	446100 200
GTIN	4045197204875
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene mit präziser Teilung. Hartmetall-Reißnadel; Schieber mit Nonius und Anschlagrolle.

Igeltext:

Anreißspitze

Anschlagrolle

Verwendung:

Zum Anreißen von Parallelen.

Kalibrierung: A2

Teilung/Ablesung: 0,1 mm

Teilung/Ablesung: 1/128 Zoll

Technische Beschreibung

Teilung/Ablesung	1/128 Zoll
Anreißlänge	200 mm
Fehlergrenze	100 µm
Teilung/Ablesung	0,1 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Werkstoff Reißnadel	HM
Kalibrierung	A2
Produktart	Anreiß-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Haken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011200 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Haken-Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021220 200

Zubehör

Ersatz HM-Reißnadel für Nr. 446100	446110
------------------------------------	--------