


**Winkel-Prisma einstellbar, Länge×Breite: 75X25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Artikelklasse	42D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus gehärtetem Stahl, entspannt und feingeschliffen.

Winkelablesung bzw. Einstellung über Nonius.

Mit Feststellschraube arretierbar. **Ebenheitstoleranz 0,01mm.**

**Technische Beschreibung**

Länge	75 mm
Breite	25 mm
für Wellen-Ø	6 - 28 mm
Winkelablesung	10 Winkelmin,
Winkelgenauigkeit	10 Winkelmin,
Gewicht	0,5 kg
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage

Produktart

Prisma