

Garant**Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 6-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	6 - 10 mm
Anzahl Bohrer	41
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
CuZn	geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,6	114150 6,6
--	------------

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,3	114150 9,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,2	114150 9,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9	114150 9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6	114150 6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,4	114150 7,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,2	114150 6,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7	114150 7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10	114150 10
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,1	114150 9,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,4	114150 6,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,9	114150 8,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,6	114150 8,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,3	114150 7,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,8	114150 9,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,8	114150 8,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,4	114150 9,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,3	114150 6,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,2	114150 8,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,8	114150 7,8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,9	114150 7,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,7	114150 9,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,7	114150 7,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,6	114150 7,6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,7	114150 6,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,9	114150 9,9
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,5	114150 9,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9,6	114150 9,6

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,7	114150 8,7
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,3	114150 8,3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,1	114150 6,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,4	114150 8,4
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,1	114150 7,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,2	114150 7,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,1	114150 8,1
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,5	114150 6,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 7,5	114150 7,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8	114150 8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,9	114150 6,9