

**T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 1816125****Bestelldaten**

Bestellnummer	375310 1816125
GTIN	4020772086640
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

Hochfeste Ausführung, Festigkeitsklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Einzeln, ohne Mutter und Scheibe.

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

Technische Beschreibung

schmale Steinbreite a	17,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
Steinbreite e	28 mm
Höhe k	10 mm
Gewindelänge b	85 mm
Gewinde G	M16
Länge L	125 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

