

Hartig

Präzisions-Bügelmessschraube mit 50 mm Spindelweg, Messbereich: 0-50mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Sphärogussbügel hammerschlaglackiert mit Handwärmeschutz, Friktionskupplung und Klemmeinrichtung. Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Genauigkeit besser als DIN 863.

Vorteil:

50 mm Spindelweg, ideal für größere Messbereiche. Direktes Ablesen der 1/100 mm auf der großen Skalentrommel.

Lieferumfang:

Ohne Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Teilung	1/100 mm
Messbereich	0 - 50 mm
Messtrommel-Ø	24 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	3 µm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100