

Garant**Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114200 mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 6-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Geschliffene, großräumige Spannuten mit engem Drall.
Blankgeschliffene Oberfläche.
Mit Ausspitzung Form A ab Größe 2,0 mm.

Technische Beschreibung

Bohrerbereich	6 - 10 mm
Anzahl Bohrer	41
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 338
Typ	W
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Spiralwinkel	35-40 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	gelb
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7

Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4

Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiralbohrer HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3