

HOLEX®
Magnet-Prismen-Paar, LängexBreite: 80X70 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	447110 80X70
GTIN	2050000965432
Artikelklasse	42D

Beschreibung
Ausführung:

Drei magnetische Kontaktflächen (kleines Prisma, großes Prisma, Ober- und Unterseite gleichzeitig geschaltet).

Stirnfläche und die Seitenflächen winkelgenau zu den Prismen geschliffen. **Ebenheits- und**

Parallelitätstoleranz 0,01 mm.

Das Prismen-Paar ist auf gleiche Höhe geschliffen.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Höhentoleranz je Paar: 0,02 mm

für Wellen-Ø: 6 - 66 mm

Höhe: 95 mm

Gewicht pro Stück: 3 kg

Technische Beschreibung

Breite	70 mm
Länge	80 mm
Gewicht pro Stück	3 kg
Höhe	95 mm
für Wellen-Ø	6 - 66 mm
Höhentoleranz je Paar	0,02 mm

Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Verpackung	stabile Box
Werkstoff	
alle Teile	
Prismenwinkel	Grad
Produktart	Magnet-Prismen-Paar