

Mitutoyo
Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich: 50-75mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421525 50-75
GTIN	4946368672847
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**.

Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.

Hartmetallbestückte Messflächen.

Stoßgeschützte Ausführung.

Messspindel gehärtet und geschliffen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25–50.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Messbereich	50 - 75 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B2

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Sender Typ S16E	498966 S16E
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1