

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube IP65, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**.

Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.

Hartmetallbestückte Messflächen.

Stoßgeschützte Ausführung.

Messspindel gehärtet und geschliffen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25–50.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B1

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------