



DNMG 110404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	250802 HBX130
GTIN	4045197822369
Artikelklasse	22D

Beschreibung

DNMG 110404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HBX130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Spanbrecher	MM

Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen