



## T-Nutenschraube (12.9.) einzeln, Typ: 2824160



### Bestelldaten

Bestellnummer	375310 2824160
GTIN	4020772086398
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Nutenschraube, geschmiedet und gerolltes Gewinde.

**Hochfeste Ausführung**, Festigkeitsklasse = 12.9.

#### Norm:

**DIN 787**

#### Lieferumfang:

**Einzeln**, ohne Mutter und Scheibe.

#### Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 375340 und hohe Muttern, siehe Nr. 375385.

#### Hinweis:

· **Ablesebeispiel – Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.**

### Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	28 mm
schmale Steinbreite a	27,7 mm
Gewindelänge b	110 mm
Höhe k	18 mm
Steinbreite e	44 mm
Gewinde G	M24
Länge L	160 mm
Typ	787
Produktart	Nutenschraube

