



Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 18X100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375335 18X100
GTIN	4020772087371
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

Technische Beschreibung

Höhe k	10 mm
Gewindelänge b	65 mm
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
schmale Steinbreite a	17,7 mm
Steinbreite e	28 mm
Gewinde G	M16

Länge L	100 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube