

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang und Ratschentrommel,  
Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**.

Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.

Hartmetallbestückte Messflächen.

**Stoßgeschützte Ausführung.**

Messspindel gehärtet und geschliffen.

Mit Ratschentrommel.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25–50.

**Sonderzubehör:**

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	25 - 50 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm

Kalibrierung	B2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

## Zubehör

Sender Typ S16E	498966 S16E
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497445 D1