

**T-Nutenstein Rhombus, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 20/M18mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375330 20/M18 |
| GTIN | 4020772080297 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einsetzen des Nutensteines von oben durch den Hals der T-Nute. (Durch veränderte Auflagefläche geringere Belastbarkeit als Nr. 375315).

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|------------|
| T-Nuten-Nennmaß | 20 mm |
| Gewinde | M18 |
| Steinhöhe | 24 mm |
| Breite a | 19,7 mm |
| Breite e | 32 mm |
| Höhe k | 12 mm |
| Typ | 510 |
| Produktart | Nutenstein |

