

**Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 18X160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375335 18X160
GTIN	4020772087395
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

**Verwendung:**

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

**Technische Beschreibung**

T-Nuten-Nennmaß	18 mm
schmale Steinbreite a	17,7 mm
Gewindelänge b	100 mm
Höhe k	10 mm
Steinbreite e	28 mm
Gewinde G	M16

Länge L	160 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube