



T-Nutenstein mit Gewinde, T-Nuten-Nennmaß: 24mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 375315 24 |
| GTIN | 4020772080099 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|---------|
| Breite a | 23,7 mm |
| Gewinde | M22 |
| T-Nuten-Nennmaß | 24 mm |
| Steinhöhe | 32 mm |
| Breite e | 40 mm |
| Höhe k | 16 mm |

| | |
|------------|------------|
| Typ | 508 |
| Produktart | Nutenstein |