

**Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 22X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

**Verwendung:**

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

**Technische Beschreibung**

Höhe k	14 mm
Gewindelänge b	85 mm
T-Nuten-Nennmaß	22 mm
schmale Steinbreite a	21,7 mm
Steinbreite e	35 mm
Gewinde G	M20

Länge L	125 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube