



## Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 22X200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375335 22X200
GTIN	4020772086817
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

#### Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

### Technische Beschreibung

Steinbreite e	35 mm
T-Nuten-Nennmaß	22 mm
Gewindelänge b	120 mm
schmale Steinbreite a	21,7 mm
Höhe k	14 mm
Gewinde G	M20

Länge L	200 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube