



Kegelpfanne Form D, für Gewinde: M16



Bestelldaten

Bestellnummer	375355 M16
GTIN	4020772081904
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Die Form D darf nur über Bohrungen verwendet werden, damit die Scheibe voll aufliegt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische Beschreibung

für Gewinde	M16
Stärke h_3	6,2 mm
Bohrungs- \varnothing d_2	19 mm
Außen- \varnothing d_4	30 mm
Typ	6319D
Produktart	Kegelpfanne

