



Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 28X125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	85 mm
Höhe k	18 mm
Steinbreite e	44 mm
T-Nuten-Nennmaß	28 mm
schmale Steinbreite a	27,7 mm
Gewinde G	M24

Länge L	125 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube