

**Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 14X80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

Technische Beschreibung

Steinbreite e	22 mm
T-Nuten-Nennmaß	14 mm
Höhe k	8 mm
schmale Steinbreite a	13,7 mm
Gewindelänge b	55 mm
Gewinde G	M12

Länge L	80 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube