



## Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 28X250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375335 28X250
GTIN	4020772087111
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

#### Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

### Technische Beschreibung

Steinbreite e	44 mm
Höhe k	18 mm
Gewindelänge b	150 mm
schmale Steinbreite a	27,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	28 mm
Gewinde G	M24

Länge L	250 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube