



Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 18X63mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375335 18X63
GTIN	4020772087357
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschmiedet**
- **T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.**
- **Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.**

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

Technische Beschreibung

Gewindelänge b	45 mm
schmale Steinbreite a	17,7 mm
T-Nuten-Nennmaß	18 mm
Steinbreite e	28 mm
Höhe k	10 mm
Gewinde G	M16

Länge L	63 mm
Typ	797
Rhombus	ja
Produktart	Nutenschraube