

**Garant****Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 50X40mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Artikelklasse	41G

## Beschreibung

**Ausführung:**

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

**Genauigkeit:**

**DIN 875 / 0** – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

## Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,007 mm
Schenkelquerschnitt	15×4 mm
Schenkellänge	50×40 mm
Kalibrierung	F1
Norm	DIN 875
Genauigkeit	0

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Anschlagwinkel

### Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750