

Garant**Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 75X50mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Artikelklasse	41G

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel. Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.

Mit starkem Anschlagschenkel.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Technische Beschreibung

Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Länge langer Schenkel	75 mm
Schenkelquerschnitt langer Schenkel	18×3 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel	16×12 mm
Länge kurzer Schenkel	50 mm
Norm	DIN 875/00

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750
KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100