



Unterlegscheibe, für Gewinde: M30



Bestelldaten

Bestellnummer	375340 M30
GTIN	4020772082925
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.

Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d ₁	31 mm
Außen-Ø d ₂	68 mm
für Gewinde	M30
Stärke h	10 mm
Typ	6340
Produktart	Unterlegscheibe

